

kast voor gevaarlijke stoffen Q-PEGASUS-90 WDA CL

geschikt voor aquatoxische, brandbare en giftige stoffen, brandkamer getest type 90, hoogte x breedte x diepte 1953 x 599 x 615 mm, 4 niveau(s) met opvanglegborden, onder 1 niveau met bodemopvangbak, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3020 verkeersrood



10
YEARS
WARRANTY



Artikelnummer: 213212



Veiligheidskast Q-PEGASUS-90 WDA CL

kast voor gevaarlijke stoffen

- geschikt voor aquatoxische, brandbare en giftige stoffen
- voor opslag in de werkruimte
- brandkamer getest type 90
- hoogte x breedte x diepte 1953 x 599 x 615 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1647 x 450 x 522 mm
- constructie van staal
- Veilig afsluitbaar met profielcilinderslot met indicatie van de sluitingstoestand (rood/groen)
- beide deuren kunnen tegelijkertijd met 1 hand worden geopend
- met deurblokkering
- deuropeningshoek 89 °
- automatisch sluitmechanisme na 60 seconden met optisch en akoestisch waarschuwingssignaal
- 4 niveau(s) met opvanglegborden, onder 1 niveau met

bodemopvangbak



- draagvermogen per niveau 150 kg
- opvangvolume opvangbak 4,5 l
- opvangvolume bodemopvangbak 11 l
- onderbouw onderrijdsokkel en stelschroeven
- bodemopvangbak conform StawaR getest
- ventilatie met geïntegreerd systeem
- voorbereid voor de aansluiting aan technische ventilatie (NW 75)
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3020 verkeersrood
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- met GS-vignet
- gebouwd conform EN 14470, deel 1, conform DIN EN 14727, isolatie conform DIN 4102
- voldoet aan de eisen conform TRGS 510
- 10 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|----------------------------------|--|------------------------------|---|
| meubeltype | kast | openingshoek deur | 89 ° |
| opslagtype gevaarlijke stoffen | kast | deur uitrusting | deurblokkering |
| type kast | kast voor gevaarlijke stoffen | veiligheidsuitrusting kast | automatisch sluitmechanisme na 60 seconden met optisch en akoestisch waarschuwingssignaal |
| opslagplaats | in de werkruimte | afsluitbaar | ja |
| geschikt voor gevaarlijke stoffe | aquatoxische, brandbare en giftige stoffen | sluitsysteem | profielcilinderslot met indicatie van de sluitingstoestand (rood/groen) |
| brandveiligheid | brandkamer getest type 90 | toepassing deur | beide deuren kunnen tegelijkertijd met 1 hand worden geopend |
| hoogte | 1953 mm | greep | beugelgreep |
| breedte | 599 mm | materiaal | staal |
| diepte | 615 mm | kleur romp | antracietgrijs // RAL7016 |
| binnenhoogte | 1647 mm | kleur voorkant | verkeersrood // RAL3020 |
| binnenbreedte | 450 mm | kleur bodem | lichtgrijs // RAL7035 |
| binnendiepte | 522 mm | oppervlak romp | m. poedercoating |
| kast uitrusting | uittrekbaar legbord, bodemopvangbak | oppervlak front | m. poedercoating |
| legborden / schappen aantal | 4 stuks | oppervlak legbord | m. poedercoating |
| legbord-/niveautype | opvanglegborden | onderbouw | onderrijdsokkel en stelschroeven |
| legbord-/niveautype (onderste ni | 1 niveau met bodemopvangbak | levering | voorgemonteerd |
| opvangvolume opvangbak | 4,5 l | bouwwijze (toelating) | bodemopvangbak conform StawaR getest |
| draagvermogen legbord | 150 kg | certificering | GS |
| vloeropvangbak | ja | certificering din-/en-normen | gebouwd conform EN 14470, deel 1, conform DIN EN 14727, isolatie conform |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| | | DIN 4102 |
| opvangvolume vloeropvangbak | 11 l | certificering trsg voldoet aan de eisen conform TRGS 510 |
| ventilatie kast | systeem geïntegreerd | garantie 10 jaar |
| aansluitmogelijkheden kast | voorbereid voor de aansluiting aan technische ventilatie (NW 75) | gewicht 330 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 213130 |  | ventilatie-element voor kast voor gevaarlijke stoffen, hoogte x breedte x diepte 400 x 200 x 400 mm |
| 213131 |  | ventilatiefilterelement voor kast voor gevaarlijke stoffen, hoogte x breedte x diepte 210 x 305 x 555 mm |