

## Thurmetall elektro-vakkenkast MINI

hoogte x breedte x diepte 1790 x 415 x 500 mm, elektrische uitrusting: 10 stekkerdozen 230 V, stekker uitvoering D, A, NL, 10 vakken, afsluitbaar met key lock, romp met slag- en krasvaste poedercoating in duifblauw, front met slag- en krasvaste poedercoating in lichtblauw

Artikelnummer: 218303



THURMETALL



## Thurmetall Elektro-vakkenkast MINI

### Versie DE, A, NL met Schuko-aansluitingen

elektro-vakkenkast

- hoogte x breedte x diepte 1790 x 415 x 500 mm
- constructie van staal
- uitgerust met vakken, stekkerdozen
- elektrische uitrusting: 10 stekkerdozen 230 V
- stekker uitvoering D, A, NL
- veiligheidsrand voor bescherming tegen verwondingen
- 10 vakken
- Stofdicht te sluiten via vleugel deur
- deuropeningshoek 110 °
- afsluitbaar met key lock
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in duifblauw
- front met slag- en krasvaste poedercoating in lichtblauw
- Leveringstoestand bedrijfsklaar

- 5 jaar garantie

## Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	m. poedercoating
type kast	elektrische kast	kleur romp	duifblauw
plaats van toepassing	binnen	kleur voorkant	lichtblauw
type deur	vleugeldeur	sluitsysteem	key lock
hoogte	1790 mm	onderbouw	sokkel
breedte	415 mm	vakhoogte (li.)	145 mm
diepte	500 mm	vakbreedte (li.)	330 mm
land	uitvoering D, A, NL	vakdiepte (li.)	470 mm
kast uitrusting	vakken, stekkerdozen	afsluitbaar	ja
legborden / niveaus uitrusting	veiligheidsrand	openingshoek deur	110 °
vakken	10 stuks	levering	bedrijfsklaar
stekkerplaatsen aantal	10 stuks	garantie	5 jaar
aansluiting	geaarde stekker	WEEE-registratienummer	DE47480210
elektrische uitrusting	10 stekkerdozen 230 V	WEEE-apparaatsoort	groot apparaat cat. 4
materiaal	staal	merk volgens EAR-registers	Thurmetall
oppervlak romp	m. poedercoating	gewicht	73 kg

## Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221121		poetsdoek, 1500 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 450 m x 290 mm, papierkwaliteit cellulose, glad, in oudroze
222681		handreinigingsgel, vrij van parfum en siliconen, geur Citroen
531287		inframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in rood, achterzijde zelfklevend