

Raja bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 80 x 600 x 400 mm, capacité 15 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein



RAJA



Numéro d'article: 221295



Raja Bac gerbable norme Europe

avec trous de préhension fermés

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 80 x 600 x 400 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 69 x 558 x 357 mm
- capacité 15 l
- force 15 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en gris
- Parois plein, fond plein
- transport facile grâce à ouvertures de prise fermées
- Plusieurs niveaux gerbable
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- résistance à la température de -10 °C à +80 °C

Détails techniques

type de récipient	bacs gerbables	emboîtable	non
norme européenne	oui	pliable	oui

capacité	15 l	structure de cloison	plein
hauteur	80 mm	soubassement	plein
longueur	600 mm	charge	15 kg
largeur	400 mm	résistance à la température	-10 °C à +80 °C
hauteur intérieure	69 mm	convient pour les convoyeurs à r	oui
longueur intérieure	558 mm	dispositif de support	ouvertures de prise fermées
largeur intérieure	357 mm	couleur	gris
matériau	polypropylène	Poids	1,15 kg
gerbable	oui		

Accessoires

225287



couvre-cle indépendant, en polypropylène, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, en gris

Cela s'adapte aussi ...

221144



gants de protection, en polyamide coloris blanc avec revêtement polyuréthane, respirant et lisse, taille 7

227891



chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute

227910



pantalon de travail unisexe, taille XL, coupe confortable et ample