

Bauer depot GD-N

Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen, hoogte x breedte x diepte 1614 x 1437 x 1015 mm, voor 2 x 200 liter vat, bodemopvangbak met rooster, Uitgerust met rooster en bodemopvangbak, vorkslaffen

Artikelnummer: 222471



Bauer depot voor gevaarlijke stoffen GD-N

depot

- voor opslag onder dak, buiten
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- hoogte x breedte x diepte 1614 x 1437 x 1015 mm
- voor 2 x 200 liter vat
- met dubbele vleugel deur
- opvangvolume bodemopvangbak 210 l
- constructie van staal
- bodemopvangbak met rooster
- Uitgerust met rooster en bodemopvangbak
- rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- met opklapbaar dak
- vorkslaffen



opslagtype gevaarlijke stoffen	container	opvangvolume vloeropvangbak	210 l
type container	depot	afsluitbaar	ja
opslagplaats	onder dak, buiten	dak	opklapbaar
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	type deur	dubbele vleugel deur
hoogte	1614 mm	onderbouw	vorksloffen
breedte	1437 mm	materiaal	staal
diepte	1015 mm	oppervlak	verzinkt
container uitrusting	rooster en bodemopvangbak	materiaal rooster	staal
legbord-/niveautype (onderste ni	bodemopvangbak met rooster	oppervlak rooster	verzinkt
capaciteit	2 x 200 liter vat	gewicht	236 kg

Gerelateerde Producten

222475



roosterlegbord voor depot, breedte x diepte 1385 x 520 mm, voor container breedte x diepte 1437 x 1015 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag