

Casco inbouwwiel

draagvermogen 350 kg, diameter 125 mm, naaf lengte 47 mm, met Polyurethaan-banden, naaf met dubbel kogellager, velg van aluminium

Artikelnummer: 243656



inbouwwiel

- draagvermogen 350 kg
- diameter 125 mm
- naaf lengte 47 mm
- met Polyurethaan-banden
- naaf met dubbel kogellager
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	materiaal velg	aluminium
roltype	transportapparaatwielen	wiellager	dubbel kogellager
bouwmodel	wiel	rem	zonder
draagvermogen	350 kg	draadvangkappen	nee
banden	Polyurethaan	naaflengte	47 mm
wiel-ø	125 mm	gewicht	0,65 kg

