

## ZARGES

### chariot-armoire

force 250 kg, avec 3 plateau(x),  
plateau longueur x largeur 1120 x  
528 mm, 4 cloisons en bois, châssis  
anodisé, avec bandage  
caoutchouc plein

Numéro d'article: 244103



## ZARGES Chariots-armoires en aluminium




chariot-armoire

- force 250 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1120 x 528 mm
- 4 cloisons en bois
- avec double porte battante
- châssis anodisé
- hauteur x longueur x largeur 1735 x 1236 x 600 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage caoutchouc plein
- moyeu avec roulement à rouleaux
- roulettes pivotantes avec freins

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	type de porte	double porte battante
type de chariot	chariot-armoire	angle d'ouverture de porte	270 °
matériau	aluminium	équipement porte	joint circumférentiel, support magnétique
charge	250 kg	poignée	1 pièce
hauteur intérieure	1415 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	1120 mm	pneumatique	caoutchouc plein
largeur de plateau	528 mm	roulement	roulement à rouleaux
hauteur	1735 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
longueur	1236 mm	frein	frein de roue
largeur	600 mm	pare-fils	oui
capacité	870 l	conducteur d'électricité	non
nombre de plateaux	3 pièce	disposition des roues	rectangulaire
alignement de niveaux	droit	surface	anodisé
charge tablette	80 kg	Poids	62 kg
rehausses	4 cloisons en bois		

## Cela s'adapte aussi ...

141948		protection anti-éraflures, convient pour le intérieur, hauteur x longueur x profondeur 150 x 2060 x 10 mm, en polyéthylène, coloris blanc, pour fixation murale par vis
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
337988		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 250 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune