

platenstelling

hoogte x breedte x diepte 1000 x 2030 x 560 mm, vaklast 1000 kg, deelafstand 45 mm, met 6 vakken, staanders met slag- en krasvaste poedercoating



Artikelnummer: 330741

Platenstelling


platenstelling

- hoogte x breedte x diepte 1000 x 2030 x 560 mm
- vaklast 1000 kg
- deelafstand 45 mm
- met 6 vakken
- voor formaten van 2000x1000 - 3000x1500 mm
- opslag via licht lopende rol aan de kopzijde van de bodem
- staanders met slag- en krasvaste poedercoating





Technische details

meubeltype	stelling	beugels aantal	7 stuks
stellingtype	platenstelling	voor formaten van - tot	2000x1000 - 3000x1500 mm
hoogte	1000 mm	vaklast	1000 kg
breedte	2030 mm	oppervlak standaard	m. poedercoating
diepte	560 mm	geschikt voor plaatdiktes tot	4 mm
opslag	licht lopende rol aan kopzijde bodem	materiaal met spec. gewicht tot	9 kg/dm ³
vakken	6 stuks	gewicht	115 kg
deelafstand	45 mm		

Gerelateerde Producten

531613		oprit voor platenstelling, lengte 560 mm, van staal vuurverzinkt
--------	---	--

Dit past ook bij ...

504734		werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, schotelvoet met opbergkastje voor gereedschap en kleine onderdelen voor stevig staan, frame van kunststof in zwart, frame met rollen
528761		Verrijdbare werkbank, hoogte x breedte x diepte 915 x 1090 x 600 mm, tafelblad van multiplex, draagvermogen 400 kg, 4-voetonderstel, uitrusting: 1 kast, 2 legborden, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating
530774		werkbok, van staal, draagvermogen 200 kg, hoogte x breedte 600 - 1000 x 970 mm, oplegvlak antislip en materiaalvriendelijk, breedte x diepte 970 x 115 mm, plaatsbesparend inklapbaar
891181		zuigheffer, horizontaal draagvermogen 30 kg, 1 zuigscha(a)l(en) met Ø 120 mm, romp van aluminium, inhoud levering set van 2 in de koffer