

## VARIOfit duwbeugelwagen

draagvermogen 250 kg, laadvlak  
lengte x breedte 900 x 600 mm,  
platform van hout, opbouw 1  
kopwand (open), duwbeugel in-  
/uitklapbaar, onderstel met slag- en  
krasvaste poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2  
bokwielen, met TPE-banden

Artikelnummer: 402054



VARIOfit



12  
YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Platformwagen

### Draagvermogen 250 kg

duwbeugelwagen





- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 900 x 600 mm
- platform van hout
- opbouw 1 kopwand (open)
- duwbeugel in-/uitklapbaar
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 160 mm

- met TPE-banden
- 12 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal	staal
type wagen	platformwagen	klapfunctie	duwbeugel in-/uitklapbaar
type platformwagen	duwbeugelwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	250 kg	banden	TPE
in-/uitklapbaar	ja	wielstand	rechthoekig
lengte laadvlak	900 mm	wiel-ø	160 mm
breedte laadvlak	600 mm	oppervlak	m. poedercoating
materiaal platform	hout	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
constructies	1 kopwand (open)	garantie	12 jaar
nestbaar	nee	gewicht	24 kg
materiaal verwerking	gelast		

## Dit past ook bij ...

215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm