


## Euronorm-stapelbak

hoogte x lengte x breedte 260 x 600 x 400 mm, van polyethyleen, in grijs

Artikelnummer: 503400



## Euronorm-bakken

ideaal voor glazen of productieonderdelen

Euronorm-stapelbak





- geschikt voor glazen of halffabrikaten
- hoogte x lengte x breedte 260 x 600 x 400 mm
- binnelhoogte 249 mm
- van polyethyleen
- in grijs
- wanden doorbroken
- legbord doorbroken
- open greep

### Technische details




baktype	Stapelbak	nestbaar	nee
geschikt voor (product/materiaal)	glazen // halffabrikaten	wandconstructie	doorbroken
euronorm	ja	vloerconstructie	doorbroken
hoogte	260 mm	plafond	nee
binnelhoogte	249 mm	draaginstallatie	open greep
lengte	600 mm	geschikt voor	ja

		levensmiddelen
breedte	400 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe nee
materiaal	polyethyleen	kleur grijs
stapelbaar	ja	gewicht 2,19 kg

## Gerelateerde Producten

503404		inzetvakken, voor euronorm bak, hoogte x breedte x diepte 57 x 560 x 364 mm, 15 vakken, van polyethyleen
503405		inzetvakken, voor euronorm bak, hoogte x breedte x diepte 57 x 560 x 364 mm, 24 vakken, van polyethyleen
503406		inzetvakken, voor euronorm bak, hoogte x breedte x diepte 57 x 560 x 364 mm, 40 vakken, van polyethyleen
503410		dolly, voor euronorm bak, lengte x breedte 600 x 400 mm, onderstel in rood, 2 zwenken en 2 bokwielen

## Dit past ook bij ...

114305		afvalbak, geschikt voor binnen en buiten, inhoud 120 l, hoogte x diameter 980 x 500 mm, legbord, romp van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7021 zwartgrijs
202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
528205		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen