

## META

### Lengtraversen voor palletstelling

lengte 2700 mm, max. veldlast 13600 kg, draagvermogen per paar in combinatie met frametype 1 / frametype 2 1750 / 1800 kg, 3 opslagplaatsen bij opslag in de lengte, opslag in de lengte, traversen verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 503587



Das Lager-system



## META Palletstelling

### Onderdeel - ligger

Lengtraversen voor palletstelling

- kliksysteem
- lengte 2700 mm
- max. veldlast 13600 kg

- draagvermogen per paar in combinatie met frametype 1 / frametype 2 1750 / 1800 kg
- vakbreedte 2700 mm
- 3 opslagplaatsen bij opslag in de lengte
- opslag in de lengte
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- traversen verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL2001 roodoranje
- 5 jaar garantie

## Technische details

|                           |                 |                                   |                           |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|
| meubeltype                | stelling        | ∅ kg per plaats (bij frametype 1) | 583 kg                    |
| stellingtype              | palletstelling  | ∅ kg per plaats (bij frametype 2) | 600 kg                    |
| stellingsysteem           | kliksysteem     | veldlast max. (frametype 1/vakho) | 8900 kg                   |
| stellingveld              | onderdeel       | veldlast max. (frametype 1/vakho) | 7950 kg                   |
| onderdeel                 | Lengtetraversen | veldlast max. (frametype 2/vakho) | 13600 kg                  |
| materiaal                 | staal           | veldlast max. (frametype 2/vakho) | 12100 kg                  |
| breedte                   | 2700 mm         | veldlast max. (frametype 2/vakho) | 10400 kg                  |
| bergruimte (in de lengte) | 3 stuks         | oppervlak traversen               | verzinkt // poedercoating |
| opslag                    | in de lengte    | kleur traversen                   | roodoranje // RAL2001     |
| gebruik                   | eenzijdig       | kleur uitvoering                  | roodoranje // RAL2001     |
| legbord-/niveautype       | traversen       | garantie                          | 5 jaar                    |
| vakbreedte                | 2700 mm         | gewicht                           | 12,617 kg                 |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 203461 |  | trapladder, trap eenzijdig, 8 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), standhoogte 1,7 m, balklengte 2,49 m, van aluminium   |
| 208490 |  | complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels |
| 507316 |  | hefwagen met weegsysteem, draagvermogen 2000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 150 mm, zwenkwielen met rubber-banden, breedte x Ø 40 x 190 mm, vorkrollen tandem met polyurethaan-banden, breedte x Ø 70 x 85 mm, met snelheffunctie  |
| 513209 |  | Verrijdbare bordestrap, bordes hoogte 1,92 m, bordes breedte x diepte 600 x 800 mm, 8 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), 60° helling, van aluminium, 4 veer-zwenkwielen en antislip kunststof voeten, 2 zwenkwielen met rem  |

