

BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

BS ROLLEN

draagvermogen 70 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 100 x 24 mm, naaf met glijlager, Dubbele rem, velg van kunststof, bevestiging met ruggat, Ø 10,2 mm

VE 2 stuks

Artikelnummer: 526434



BS-ROLLEN Niet-strepende apparaatwielen

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 70 kg
- met TPE-banden
- Niet-strepend
- diameter x breedte 100 x 24 mm
- naaf lengte x Ø 30 x 8 mm
- naaf met glijlager
- Dubbele rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met ruggat, Ø 10,2 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details

transporttechniek	rollen	materiaal behuizing	staal
roltype	apparatenwiel	zwenklager	kogellager
bouwmodel	zwenkwiel	rem	Dubbele rem
draagvermogen	70 kg	draadvangkappen	nee

banden	TPE	totale hoogte	121 mm
wiel-ø	100 mm	naaflengte	30 mm
materiaal velg	kunststof	naafboorgat	8 mm
wiellager	glijlager	wielbreedte	24 mm
bevestigingselement	ruggat	uitlading	39 mm
elektrisch geleidend	nee	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
ruggat	10,2 mm	oppervlak behuizing	verzinkt

Gerelateerde Producten

526435



wiel, draagvermogen 70 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 100 x 24 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken