

Bauer benne basculante

hauteur x longueur x largeur 1115 x 1220 x 1050 mm, capacité 0,4 m³, force 1000 kg, Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL 5012 bleu clair, soubassement roulettes et fourreaux de fourche



Numéro d'article: 531106

Bauer Benne basculante

benne basculante

- hauteur x longueur x largeur 1115 x 1220 x 1050 mm
- hauteur d'arête de renversement 1020 mm
- capacité 0,4 m³
- force 1000 kg
- poids 110 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 80 x 200 mm
- écartement fourreaux de fourche 100 mm
- Fonction de basculement manuellement par déverrouillage du câble de traction
- avec sécurité anti-basculement contre le dérapage involontaire
- Avec chaîne de sécurité empêchant les glissements
- Stabilité élevée grâce aux bords renforcés sur tout le pourtour
- Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL 5012 bleu clair
- soubassement roulettes et fourreaux de fourche

Détails techniques

type de récipient benne basculante

hauteur des fourreaux de 80 mm

		fourche	
capacité	0,4 m³	largeur des fourreaux de fourche	200 mm
hauteur	1115 mm	écartement fourreaux de fourche	100 mm
longueur	1220 mm	largeur de charge	100 mm
largeur	1050 mm	robinet de vidange	non
charge	1000 kg	réceptif équipement de sécurité	chaîne de sécurité
Hauteur de l'arête de renversement	1020 mm	gerbable	non
matériau	acier	emboîtable	non
stabilité / renfort / entretoise	bords renforcés sur tout le pourtour	considération comme matière dang	non
fonction de basculement	manuel	surface	laqué
sécurité antibasculement	sécurité anti-basculement contre le dérapage involontaire	couleur	bleu // RAL 5012
vidage au niveau du sol	oui	exécution couleur	bleu
possibilité de passage au-dessous	oui	couvercle	non
soubassement	roulettes et fourreaux de fourche	Poids	110 kg

Cela s'adapte aussi ...

203428		marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium
525920		panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
531837		rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir