

BS-ROLLEN

wiel

draagvermogen 100 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 80 x 30 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof

Artikelnummer: 714561



BS ROLLEN®



BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Wiel



wiel

- draagvermogen 100 kg
- met kunststof-banden
- breukvast
- diameter x breedte 80 x 30 mm
- naaf lengte x Ø 40 x 12 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	elektrisch geleidend	nee
roltype	transporttoestelwiel	rem	zonder
bouwmodel	wiel	draadvangkappen	nee
draagvermogen	100 kg	naaflengte	40 mm
banden	kunststof	naafboorgat	12 mm
wiel-ø	80 mm	wielbreedte	30 mm
materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	breukvast
wiellager	glijlager	gewicht	0,072 kg
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen,		

Dit past ook bij ...

221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken