

Mobile Tankanlagen Typ KI-D Blue für Diesel und Harnstoff-Lösungen als Komplett-Paket



TOP-PRODUKT

Kombination aus Harnstofftank (links) und großen Dieseltank (rechts)

- doppelwandiger Stahltank, innen und außen feuerverzinkt für Diesel und zusätzlicher einwandiger Kunststofftank (PE) für Harnstoff-Lösungen
- UN-Zulassung als Gefahrgutverpackung, zeitlich unbefristet
- Transport unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgutfahrerschein und ohne Fahrzeugkennzeichnungen zulässig
- bundesweit gültige bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter - auch in Wasserschutzgebieten
- hohe Sicherheit durch permanente, energieunabhängige Leckageüberwachung und Füllstandanzeige
- allseitig mit Gabelstapler/Hubwagen unterfahrbar
- Lüftungsleitung mit Absperrkugelhahn, absperzbare Saugleitung
- Füllstutzen mit Sicherheitsverschraubung, abschließbar
- 4 Kranösen, 3-fach stapelbar
- seitliche Durchführung für Schläuche und Kabel

Inklusive:

- Pumpe
- Schlauch
- Automatik-Zapfventil
- Zählwerk
- Grenzwertgeber

Ausstattung	Diesel-Pumpe: 230 V, Harnstoff-Pumpe: 230 V	Diesel-Pumpe: 12/24 V, Harnstoff-Pumpe: 12/24 V	Diesel-Pumpe: 230 V, Harnstoff-Pumpe: 230 V	Diesel-Pumpe: 12/24 V, Harnstoff-Pumpe: 12/24 V
Volumen [l]	770	770	1000	1000
Maße außen L x B [mm]	1035 x 1215	1035 x 1215	1235 x 1215	1235 x 1215
Höhe ohne Ausrüstung [mm]	1322	1322	1322	1322
UN-Zulassung	D/BAM 15600/1A2W	D/BAM 15600/1A2W	D/BAM 15600/1A2W	D/BAM 15600/1A2W
DIBt-Zulassung	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230
Bestellnummer	278-999-JY	279-000-JY	281-811-JY	281-812-JY



Anfahrerschutz optional.

Mobiler Tank für die Schmieröl-Versorgung

- doppelwandiger Behälter mit Außenlackierung
- zeitlich unbefristete UN-Zulassung als Transportbehälter
- hohe Sicherheit durch permanente Leckageüberwachung und Füllstandanzeige
- Transport unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgutfahrerschein und ohne Fahrzeugkennzeichnungen zulässig
- bundesweit gültige bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter - auch in Wasserschutzgebieten
- Lüftungsleitung mit Absperrkugelhahn, absperzbare Saugleitung
- zugelassen für die Aufstellung im Freien und in Gebäuden
- abschließbarer Füllstutzen mit Sicherheitsverschraubung
- seitliche Durchführung für Schläuche und Kabel
- 4 Kranösen, 3-fach stapelbar, allseitig mit Gabelstapler/Hubwagen unterfahrbar
- abschließbarer, federunterstützter Deckel mit besonders sicherer 3-Punkt-Verriegelung

Ausstattung	mit Pumpe, Zapfventil und Schlauch			
Volumen [l]	330	450	770	1000
Nennspannung [V]	230	230	230	230
Maße außen L x B x H [mm]	800 x 1215 x 760	800 x 1215 x 895	800 x 1215 x 1160	1000 x 1215 x 1290
Gewicht [kg]	217	234	270	316
UN-Zulassung	D/BAM 15600/1A2W	D/BAM 15600/1A2W	D/BAM 15450/31A	D/BAM 15450/31A
DIBt-Zulassung	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230
Bestellnummer	279-001-JY	279-002-JY	279-003-JY	279-004-JY