

CHERRY B.UNLIMITED AES



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

Sichere Datenübertragung und fortschrittliche Energieversorgung.

Das kabellose Desktop-Set CHERRY B.UNLIMITED AES verbindet garantiert sichere Datenübertragung und fortschrittliche Energieversorgung in einem bis ins Detail durchdachten Design. Für hohe, professionelle Ansprüche und Sicherheit am Arbeitsplatz und auch zu Hause.

Entscheidende Vorteile

- Datenübertragung mit 128-Bit Verschlüsselung nach Advanced Encryption Standard (AES)
- Ladefunktion über USB-Ladekabel für Tastatur und Maus – auch während des Betriebs
- Hochwertige, vorgeladene NiMH-Akkus von GP mit sehr geringer Selbstentladung
- Störungsfreie, kabellose 2,4 GHz Technologie - ca. 10 m Reichweite
- 3 Tasten-Maus: Infrarotsensor und umschaltbare Auflösung (1.000/2.000 dpi) mit ergonomischen Seitenteilen
- Einfache Installation - keine technischen Kenntnisse notwendig
- Mini-USB-Empfänger

Technische Daten:

Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gehäusefarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Tastenfarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gewicht (Produkt):

ca. 883 g (Tastatur mit Akkus), ca. 145 g (Maus mit Akkus), ca. 6 g (Empfänger)

Gesamtgewicht (mit Verpackung):

ca. 1304 g

Funkreichweite:

ca. 10 m

Frequenzbereich:

2.400 GHz - 2.4835 GHz

Lagertemperatur:

-20°C bis 65°C

Arbeitstemperatur:

0°C bis 40°C

Stromaufnahme:

typ. 3 mA (Tastatur), typ. 10 mA (Maus), typ. 30 mA (Empfänger)

Anschluss:

- USB

Anschlussbuchsen:

- Niedervolt-Buchse für USB-Ladekabel

Produktzulassungen:

- c-tick 
- cULus 
- CE 
- FCC 
- TÜV/GS 

Systemvoraussetzungen:

- USB Anschluss für Funkempfänger (zweiter freier USB Anschluss zur Verwendung des Ladekabels während des Betriebs)

Lieferumfang:

- 1 Funkempfänger
- USB-Ladekabel
- gedruckte Bedienungsanleitung
- 1 Optische Funkmaus
- 1 Funktastatur
- 2 LSD NiMH-Akkus (Typ AAA)
- 2 LSD NiMH-Akkus (Typ AA)

Abmessungen Produkt:

ca. 460 x 165 x 15 mm (Tastatur), ca. 115 x 60 x 35 mm (Maus), ca. 42 x 18 x 8 mm (Empfänger)

Abmessungen Verpackung:

ca. 570 x 170 x 45 mm

Maus:

- Abtastung: Infrarot
- Auflösung: 1000 / 2000 dpi (umschaltbar)
- Anzahl Tasten: 3
- Ausführung Mousrad: Scrollrad mit Tastenfunktion
- Bauform: Symmetrisch
- Anschluss: wireless
- Gehäusefarbe: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
- Tastenfarbe: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Tastatur:

- Tastentechnologie: SX
- Lebensdauer Standardtaste: > 10 Millionen Betätigungen
- Beschriftungslayout: Standard
- Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 6
- Anzahl Umkartons pro Palette: 24

Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

Ausführungsvarianten:

(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)

	Produktname	Bestellnummer	EAN-Code	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfärb	Anzahl Tasten	Maus Gehäusefarbe	Maus Tastenfärb
1	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400BE-0-	4025112079955	Belgien	hellgrau	hellgrau	105+4	hellgrau	hellgrau
2	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400BE-2-	4025112079887	Belgien	schwarz	schwarz	105+4	schwarz	schwarz
3	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400CH-0-	4025112079962	Schweiz	hellgrau	hellgrau	105+4	hellgrau	hellgrau
4	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400CH-2-	4025112079894	Schweiz	schwarz	schwarz	105+4	schwarz	schwarz
5	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400DE-0	4025112078927	Deutschland	hellgrau	hellgrau	105+4	hellgrau	hellgrau
6	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400DE-2	4025112078941	Deutschland	schwarz	schwarz	105+4	schwarz	schwarz
7	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400ES-0-	4025112079993	Spanien	hellgrau	hellgrau	105+4	hellgrau	hellgrau
8	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400ES-2-	4025112079948	Spanien	schwarz	schwarz	105+4	schwarz	schwarz
9	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400EU-0	4025112078934	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	104+4	hellgrau	hellgrau
10	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400EU-2	4025112078958	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	104+4	schwarz	schwarz
11	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400FR-0-	4025112079979	Frankreich	hellgrau	hellgrau	105+4	hellgrau	hellgrau
12	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400FR-2-	4025112079924	Frankreich	schwarz	schwarz	105+4	schwarz	schwarz
13	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400GB-0-	4025112080005	UK	hellgrau	hellgrau	105+4	hellgrau	hellgrau
14	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400GB-2-	4025112079788	UK	schwarz	schwarz	105+4	schwarz	schwarz
15	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400IT-0-	4025112079986	Italien	hellgrau	hellgrau	105+4	hellgrau	hellgrau
16	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400IT-2-	4025112079931	Italien	schwarz	schwarz	105+4	schwarz	schwarz
17	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400PN-0-	4025112080630	Pan-Nordic	hellgrau	hellgrau	105+4	hellgrau	hellgrau
18	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400PN-2-	4025112080647	Pan-Nordic	schwarz	schwarz	105+4	schwarz	schwarz