









Artikel		1	2	3	4	5
Ausführung		Ohne Kästen		Mit Kästen		
Tragfähigkeit	kg	150	300	200	200	250
Etagen	Anzahl	5	4	3	3	5
Ladefläche	Länge x Breite mm	-	=	430 x 610	830 x 610	1230 x 610
Länge x Breite Höhe	mm mm	700 x 535 1565	810 x 660 1520	485 x 620 1100	885 x 620 1100	1285 x 620 1725
Rad-Ø	mm	125	125	125	125	125
	Nr.	200 185 01	200 217 01	200 483 01	200 484 01	200 485 01
Zubehör			1		'	
20-Liter-Kasten Nr.		319 343 01	319 343 01	-	-	н
42-Liter-Kasten Nr.		319 336 01	319 336 01		_	_

# Servicewagen

## Zur Bestückung mit 20- oder 42-Liter-Norm-Kunststoffkästen

► Ein praktisches Transport- oder Kommissioniergerät am Arbeitsplatz

5 Kastenaufnahmen. Stahlrohr pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

## Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 125 mm, Rollenlager. Spurlose Vollgummireifen. Abweisrollen, Ø 100 mm.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

#### Zubehör

#### 20-Liter-Kasten

Länge x Breite x Höhe 600 x 400 x 120 mm.

#### 42-Liter-Kasten

Länge x Breite x Höhe 600 x 400 x 230 mm.

# 2 Montage-Regalwagen

- Griffgünstige Teile-Präsentation in acht Kunststoffkästen
- Drei Etagen wahlweise für Waagerecht- oder Schrägstellung

Insgesamt 4 Etagen, Bodenebene waagerecht verschweißt. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

## Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 125 mm, Rollenlager. Spurlose Vollgummireifen.

## Zubehör

#### 20-Liter-Kasten

Länge x Breite x Höhe 600 x 400 x 120 mm.

#### 42-Liter-Kasten

Länge x Breite x Höhe 600 x 400 x 230 mm.

# 3 – 5 Eurokasten-Etagenwagen

## Komplett mit 3, 6 oder 15 Kunststoffkästen

- Variable einschraubbare Etagen, verstellbar im 150 mm Raster
- ► Bei schrägem Einbau Neigungswinkel 15° oder 30°

Geschweißte Konstruktion, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Kästen aus grauem lebensmittelechten Niederdruck-Polyethylen.

# Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rollenlager. Vollgummireifen.

## 3 Mit 3 Kästen

LxBxH 600 x 400 x 120 mm.

## 4 Mit 6 Kästen

4 Stück L x B x H 600 x 400 x 120 mm, 2 Stück L x B x H 600 x 400 x 230 mm.

### Mit 15 Kästen

12 Stück L x B x H 600 x 400 x 120 mm, 3 Stück L x B x H 600 x 400 x 230 mm.