


Kragarmregale

Mit fest angeschweißten Kragarmen


- ▶ Ein- oder zweiseitig
- ▶ Alle Kragarme mit Abrollsicherung
- ▶ Hochwertige Kunststoffbeschichtung in Enzianblau RAL 5010

Identische Kragarm-Länge

6 bzw. 12 Lagerebenen.



1




Kragarm-Traglast 150 + 200 kg
 Gesamt-Traglast 3150 – 14400 kg
 Ständerhöhe 2000 mm
 Kragarm-Längen siehe Skizze

Die Traglastangaben beziehen sich auf gleichmäßige Lastverteilung. Der Lastschwerpunkt sollte bei Volllast nicht außerhalb der Kragarm-Mitte liegen.



1



In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie

Artikel	1				
Bauart	identische Kragarm-Länge				
Regallänge	mm	2700	4050	5400	6750
Ständer		3	4	5	6
Traglast je Kragarm	kg	200	200	200	200
Einseitig Gesamttraglast	kg	3600	4800	6000	7200
Nr.		200 467 05	200 469 05	200 471 05	200 473 05
Zweiseitig Gesamttraglast	kg	7200	9600	12000	14400
Nr.		200 468 05	200 470 05	200 472 05	200 474 05