

Rollcart Stapelkarre

Traglast 200 kg, Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm, Schaufel und Oberteil klappbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge

Artikelnummer: 158302



Rollcart Klappbare Stapelkarre

Traglast 200 kg

Stapelkarre

- Traglast 200 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm
- Schaufel und Oberteil klappbar
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 510 x 490 mm
- geklappt Höhe x Breite x Tiefe 725 x 510 x 330 mm
- Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 250 mm
- Naben mit Rollenlager

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Material Felge	Kunststoff
Karrentyp	Stapelkarre	Radlager	Rollenlager

Traglast	200 kg	Sicherheitsgriff	ja
Schaufelbreite	300 mm	Höhe	1200 mm
Schaufeltiefe	225 mm	Breite	510 mm
Material	Stahl	Tiefe	490 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Höhe geklappt	725 mm
Klappfunktion	Schaufel // Oberteil	Breite geklappt	510 mm
klappbar	ja	Tiefe geklappt	330 mm
Treppenrufen	nein	Oberfläche	pulverbeschichtet
Bereifung	TPE	Farbe	enzianblau // RAL5010
Rad-Ø	250 mm	Gewicht	15,5 kg