

Bauer

Späne-Kippmulde

SKK 600

Höhe x Länge x Breite 905 x 1390 x 840 mm, Inhalt 0,6 m³, Traglast 300 kg, Unterbau Einfahrtaschen, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau



Artikelnummer: 218383

Bauer Späne-Kippmulde SKK 600

wasser- und wetterfest

Späne-Kippmulde

- kastenförmige Bauform
- Höhe x Länge x Breite 905 x 1390 x 840 mm
- Schüttkantenhöhe 520 mm
- Inhalt 0,6 m³
- Traglast 300 kg
- Gewicht 116 kg
- Einfahrtiefe x Einfahrtbreite 55 x 170 mm
- Einfahrtaschenabstand 455 mm
- Kippfunktion manuell über Handgriff an der Rückseite
- mit Kippsicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- öl- und wasserdicht
- Siebblech und Ablasshahn 1"
- Unterbau Einfahrtaschen
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Kippfunktion	manuell
Inhalt	0,6 m ³	Kippsicherung	Kippsicherung gegen Abrutschen

Höhe	905 mm	unterfahrbar	ja
Länge	1390 mm	Unterbau	Einfahrtaschen
Breite	840 mm	Einfahrtaschenhöhe	55 mm
Traglast	300 kg	Einfahrtaschenbreite	170 mm
Bauart	kastenförmig	Einfahrtaschenabstand	455 mm
Schüttkantenhöhe	520 mm	Ablasshahn	Siebblech // Ablasshahn 1"
Material	Stahl	Oberfläche	lackiert
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	Farbe	schwarzgrau // RAL7021
Wand Ausführung	Vollblech	Gewicht	116 kg