

hofs

Edelstahlregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 1500 x 1000 x 600 mm, Fachlast 200 kg, 4 Ebene(n) mit Edelstahlboden, Nutzung beidseitig

Artikelnummer: 220747



hofs
REGALSYSTEME



hofs Edelstahl-Schraubregal

Anbauregal

Edelstahlregal - Anbaufeld

- Geeignet für Lebensmittel- und Hygienebereiche
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1500 x 1000 x 600 mm
- Feldlast 800 kg
- Fachlast 200 kg



- Fachbreite 1000 mm
- 4 Ebene(n) mit Edelstahlboden
- C-förmige Längskanäle mit 3-facher Abkantung sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Hohe Stabilität durch Eckplatten
- Konstruktion aus Edelstahl
- Ständer mit Fußplatte
- Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfeosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Montagehinweis: Die Winkelpfeosten mit angewinkelter Fußplatte werden am Boden verschraubt

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden- / Ebenentyp	Edelstahlboden
Regaltyp	Lebensmittelregal	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Regalsystem	Schraubsystem	Fachbreite	1000 mm
Regalfeld	Anbaufeld	Nutzung	beidseitig
geeignet für (Branche/Bereich)	Lebensmittel- und Hygienebereiche	Regal Ausstattung	Böden
Material	Edelstahl 1.4301	Farbe Ausführung	Edelstahl
Stabilität / Aussteifung / Verst	Eckplatten	Unterbau	Fußplatte
Höhe	1500 mm	Lieferumfang	Anbauregal mit 2 Stützpfeosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Breite	1000 mm	Anlieferung	zerlegt
Tiefe	600 mm	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Fachlast	200 kg	Garantie	5 Jahre
Feldlast	800 kg	Gewicht	28,576 kg
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück		

Zubehör

220780



Edelstahlboden für Steck-/Schraubregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm, Für eine Fachlast von 200 kg