

Cascoo Lenkrolle mit Total-Feststeller



Traglast 150 kg, Mit Elastik-Bereifung,
Nabe mit Schwenklager,
Durchmesser 80 mm, Naben Länge
40 mm, Totalfeststeller, Felge aus
Polyamid, Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243367

Lenkrolle mit Total-Feststeller

- Traglast 150 kg
- Mit Elastik-Bereifung
- Nabe mit Schwenklager
- Durchmesser 80 mm
- Naben Länge 40 mm
- Totalfeststeller
- Felge aus Polyamid
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	Totalfeststeller
Traglast	150 kg	Fadenschutz	nein

Bereifung	Elastik	Nabenlänge	40 mm
Rad-Ø	80 mm	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm
Material Felge	Polyamid	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Schwenklager	Gewicht	0,82 kg