


Krause

Stufen-Doppelleiter

STABILO® Professional

Aufstieg beidseitig, 2 x 8 Stufen mit R13-Belag (inkl. Podest), Stufen mit selbstreinigender Profilierung, Standhöhe 1,4 m, Holmlänge 2,05 m, Aus Aluminium

Artikelnummer: 244183



Stufen-Doppelleiter




- Geeignet für rutschige und schmierige Arbeitsplätze
- Aufstieg beidseitig
- 2 x 8 Stufen mit R13-Belag (inkl. Podest)
- Stufen mit selbstreinigender Profilierung
- Standhöhe 1,4 m
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 2,05 m
- Stufen-Holm-Verbindung hochfest gebördelt
- Erhöhte Stabilität durch Eckaussteifungen
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) am Holmende

- Platzsparend zusammenklappbar
- Aus Aluminium
- Gewicht 12 kg
- Qualitätssicherung gemäß EN 131
- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Stufen-Doppelleiter	Handlauf	nein
geeignet für (Branche/Bereich)	rutschige, schmierige Arbeitsplätze	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Material	Aluminium	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Nutzung	beidseitig	Sicherheitsbügel	nein
Länge Holm	2,05 m	Spreizsicherung	ja
Standhöhe	1,4 m	Leiter Ausführung	zweitellig
Arbeitshöhe	3,4 m	Ablageschale	nein
Stufen Anzahl	2 x 8	Verstärkung	Eckaussteifungen
Stufen-/Sprossentyp	Stufen mit R13-Belag	Unterbau	rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
Stufen/Podest Ausstattung (detail)	selbstreinigendes Profil	Norm	EN 131
Tiefe Stufen	80 mm	Zertifizierung	TÜV geprüft
Höhe	1900 mm	Norm TRBS /Technische Regeln für	TRBS 2121-2
klappbar	ja	Garantie	10 Jahre
Klappfunktion	Platzsparend zusammenklappbar	Gewicht	12 kg

Dazu passt auch ...

203393		Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
528213		Rolltritt, Aus Kunststoff in blau, Trittfläche Durchmesser 290 mm, Unterbau mit 3 Federrollen