

## Rollcart Etagenwagen

Traglast 600 kg, mit 4 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 1200 x 740  
mm, Etage(n) aus Holz, Konstruktion  
aus Stahl (verschweißt) mit schlag-  
und kratzfester Pulverbeschichtung  
in RAL5010 Enzianblau, Mit  
Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 526734



## Rollcart Etagenwagen mit klappbaren Böden

Etagenwagen

- Traglast 600 kg
- mit 4 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 740 mm
- Höhe x Länge x Breite 1880 x 1400 x 800 mm
- Etage(n) aus Holz
- 3 Böden mittig falt- und klappbar
- Aufbauten: 2 Stirnwände (Stahlrohr)
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Radanordnung rechteckig











- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material Verarbeitung	verschweißt
Wagentyp	Etagenwagen	elektrisch leitend	nein
Traglast	600 kg	Euronorm	nein
Ladeflächenlänge	1200 mm	Etagenausrichtung	gerade
Ladeflächenbreite	740 mm	Aufbauten	2 Stirnwände (Stahlrohr)
Höhe	1880 mm	Schiebebügel	1 Stück
Etagen Anzahl	4 Stück	klappbar	ja
Material Etage(n)	Holz	Radanordnung	rechteckig
Böden / Ebenen Funktion	3 Böden mittig falt- und klappbar	Durchmesser Rad	200 mm
Länge	1400 mm	Radlager	Rillenkugellager
Breite	800 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Bereifung	Vollgummi	Farbe	enzianblau // RAL5010
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen	Garantie	5 Jahre
Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern	Gewicht	84 kg
Material	Stahl		

## Dazu passt auch ...

208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505112		Hallenmarkeirfarbe, Standardfarbe, in RAL1003 Signalgelb, Inhalt 5 l
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
528958		Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 554 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau

