

Artikel nummer	artikelnaam
844100000	Sokkel duodimmer RL LED 2x 5-40W

Sokkel duodimmer RL, LED 2x 5-40W, gloei- en halogeenlampen 230V 2x 15-120W

Technische gegevens	844100000
Aansluitwijze	Schroefklem
Frequentie	50 60 Hz
Materiaal	Kunststof
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Slagvastheid	overig
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Dimbaar faseafsnijding	nee
Dimbaar faseaansnijding	ja
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Max. schakelvermogen LED	40 W
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Draaiknop
Kleur	staal
Halogeenvrij	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Lichtwaardegeheugen	nee
Ingang voor nevenunit	nee
Seriedimmer	ja
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	nee
Geschikt voor toepassing met drukker	nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	nee
Aderdoorsnede	1,000 2,500 mm ²
Met IFTTT ondersteuning	nee
App besturing via Bluetooth	nee
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Uitvoering oppervlakte	onbehandeld
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20

