

MarStand 818. Ütészvizsgáló készülék befogó csúcscsánokkal

Ütészvizsgáló készülék befogó csúcscsánokkal
Részai:

Mérőpad:

- A felfekvő felület síklapúsága DIN 876/1 szerint
- 2 T-horonnyal a befogó csúcscsán szegnyergek, ill. a mérőrúd befogásához

Mérőrúd 818 XNB:

- Kar egy csuklóval
- Befogó kijelző-készülékhez, szár Ø 8 mm, finomállítással

Befogó csúcscsánok:

- Mindkét befogó csúcscsán eltolható
- A jobboldali befogó csúcscsán visszahúzható csúcscsal
- A baloldali befogó csúcscsán rögzített ellencsúcscsal
- A befogó csúcscsánok magassága 75 mm, 90°-os prizmákkal központi furat nélküli munkadarabokhoz (20 mm alátámasztás átmérőig)
- **Szállítási terjedelem:** Mérőpad, Mérőrúd 818 XNB, Befogó csúcscsánok, kijelzőkészülék nélkül



Alkalmazás:

- A gyors és egyszerű ütész mérés a csúcscsánok között
- A csúcscsánok közötti egyik tengely befogásakor a radiális ütész mérés vonatkozó referenciatengely általában azonos a gyártásközi forgástengellyel. Ezért ennél a vizsgálati eljárásnál kis radiális ütész eltérés várható.

Műszaki adatok

Rendelési sz.		4622200	4622201	4622202	4622203
Csúcscsán távolság	mm	0 – 200	0 – 350	0 – 450	
Terméktípus		818			
Csúcscsán magasság	mm	50	75	100	150
T-horony szélesség	mm	10H7		12H7	
Befogó furat		8H7			
Megengedett magasságkülönbség	mm	0,05			
Engedélyezett oldalkülönbség	mm	0,05			
Termék súlya	kg	8,00	12,00	35,00	38,00

Rendelési sz.	Méret (H x Sz) mm	Oszlop Ø	Oszlopmagasság mm
	mm	mm	mm
4622200	350 x 110	18	205
4622201	500 x 110	18	205
4622202	700 x 180	18	260
4622203	700 x 180	18	360

Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4622210	Prizmabetétek párban, Átmérő tartomány 3 – 15 mm, csúcscsán magasságához használható 50 / 75 mm	818 pe
4622275	Mérőrúd, Ozlopmagasság 205 mm, T-horony szélesség 10 mm	818 XNB
4622220	Görgős bak párban, Átmérő tartomány 3 – 30 mm, T-horony szélesség 10 mm	818 ab
4622215	Prizmblokkok párban, Átmérő tartomány 5 – 20 mm, T-horony szélesség 10 mm	818 pb
4622276	Mérőrúd, Ozlopmagasság 260 mm, T-horony szélesség 12 mm	818 XNB
4622211	Prizmabetétek párban, Átmérő tartomány 8 – 45 mm, csúcscsán magasságához használható 100 mm	818 pe
4622277	Mérőrúd, Ozlopmagasság 360 mm, T-horony szélesség 12 mm	818 XNB
4622221	Görgős bak párban, Átmérő tartomány 4 – 60 mm, T-horony szélesség 12 mm	818 ab
4622216	Prizmblokkok párban, Átmérő tartomány 5 – 45 mm, T-horony szélesség 12 mm	818 pb



818 pe

818 pb



818 ab