

tesafix® 4934

Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger

PRODUKTINFORMATION

Produktbeschreibung

tesafix® 4934 ist ein doppelseitiges Klebeband. Es besteht aus einem Gewebeträger, der mit einem hohen Klebmassepolster ausgerüstet ist. Die Klebmasse ist lösungsmittelfrei und weist eine hohe Anfangsklebkraft (Tack) auf. tesafix® 4934 ist universell einsetzbar. Durch den flexiblen, schmiegsamen Gewebeträger und den hohen Klebmasseauftrag ist es speziell für die Verklebung auf rauen und faserigen Haftgründen geeignet.

Hauptanwendungen

- Teppichbodenverklebung.
- Universell einsetzbar, besonders für raue und faserige Haftgründe geeignet.

Technische Daten

■ Trägermaterial	Gewebe	■ Reißdehnung	20 %
■ Farbe	weiß	■ Reißkraft	35 N/cm
■ Dicke	200 µm	■ Art der Abdeckung	Trennpapier
■ Klebmasse	Synthesekautschuk		

Klebkraft auf

■ Stahl (initial)	14.5 N/cm	■ Stahl (nach 14 Tagen)	24 N/cm
■ PE (initial)	8 N/cm	■ PE (nach 14 Tagen)	8.5 N/cm
■ PP (initial)	16 N/cm	■ PP (nach 14 Tagen)	24.5 N/cm
■ PVC (initial)	14 N/cm	■ PVC (nach 14 Tagen)	22.5 N/cm

Eigenschaften

■ Temp.beständigkeit kurzfr.	60 °C	■ Statische Scherfestigkeit bei 23°C	++
■ Temp.beständigkeit langfr.	40 °C	■ Statische Scherfestigkeit bei 40°C	++
■ Anfassklebkraft	++	■ Statische Scherfestigkeit bei 70°C	-
■ Alterungsbeständigkeit (UV)	o	■ Fogging	++
■ Feuchtigkeitsbeständigkeit	+		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig