


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4495 Etagenwagen mit verstellbaren Böden



Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007. 1 fester und 3 lose Böden mit eingeschweißtem Drahtgitter, 140 x 40 mm pulverbeschichtet, 15 mm hohem Rand an den Längsseiten. Lose Böden variabel einlegbar, Einhängeraster 120 mm. Mögliche Neigung bei schräger Einhängung ca. 15 und ca. 30 Grad. Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	500
Tragkraft Etage (kg)	50
Nutzflächenlänge (mm)	1250
Nutzflächenbreite (mm)	610
Gesamtlänge (mm)	1430
Gesamtbreite (mm)	620
Gesamthöhe (mm)	1800
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	73
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	9403208000
GTIN	4017976044958