

em-ULICA PRO

NOWY PRODUKT W OFERCIE
 najnowsza generacja diod LED CITIZEN
 nowoczesny design
 oszczędność przy dużej mocy
 udoskonalone oprawy
 ujednolicony typoszereg opraw



Model em-U-EXHD	j.m.	35W SL	35W	50W SL	50W	70W	85W	105W	135W	170W	235W
Źródło światła		1xCOB LED	2xCOB LED	1xCOB LED	2xCOB LED	2xCOB LED	2xCOB LED	2xCOB LED	2xCOB LED	3xCOB LED	4xCOB LED
Model zasilacza I kl.		MH35**	MH35*	MH50**	MH50**	MH70*	MH85**	MH105*	MH135**	MH170*	MH235**
Model zasilacza II kl.		-	TR100	-	TR100	TR100	TR100	TR100	TR100	TR100	-
Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65°C	lm	5460	6580	7550	9300	12740	147790	18795	22410	27880	35016
Maks. strumień świetlny oprawy 5K Tc65°C	lm	4277	4671	5915	6603	10064	11388	14472	18152	22583	27661
Maks. skuteczność świetlna oprawy	lm/W	122	133	118	132	144	134	138	134	133	118
Pobór mocy (+/- 10%) Tj90°C	W	35	35	50	50	70	85	105	135	170	235
Wymiary zewnętrzne	mm	350x 150x 90	450x 150x 90	350x 150x 90	450x 150x 90	450x 150x 90	450x 150x 90	450x 150x 90	600x 150x 90	600x 150x 90	800x 150x 90
Waga	kg	4,0	4,9	4,0	4,9	5,6	5,9	6,1	7,6	8,1	9,3

Zasilacz: *heavy duty wyposażony w opcję 2 stopniowej regulacji mocy (50% lub 100%) przy zastosowaniu dodatkowego kabla fazowego
 **heavy duty wyposażony w opcję 3 stopniowej regulacji mocy (40%, 60% lub 100%) przy zastosowaniu dodatkowego kabla fazowego

Klasa ochronności: I lub II

Współczynnik mocy: >0,9

Barwa światła: standard 5000K (opcjonalnie 3000K, 4000K)


Sposób montażu: standard wysięgnik Ø48-60

Obudowa / układ optyczny: Aluminium anodowane w kolorze naturalnym / szkło optyczne polerowane hartowane


ZASTOSOWANIE:

- oświetlenie dróg, ulic, autostrad, węzłów drogowych, placów
- oświetlenie ciągów pieszych, parków, ścieżek rowerowych, parkingów
- oświetlenie terenów przemysłowych, obiektów kolejowych, itp.

rozsył światła: opcja G04



rozsył światła: opcja G05



rozsył światła: opcja G06

