

## ASSMANN VGA-Monitor-Anschlusskabel

AK-310103-030-E 4016032286684



### VGA Monitor Anschlusskabel, HD15 St/St, 3.0m, 3Coax/7C, 2xFerrit, be

**Bietet hochwertigen Schutz gegen äußere Störeinflüsse und verhindert Geisterbilder und andere Bildstörungen.**

Zum Verbinden eines PCs zum Beispiel mit einem Monitor oder Beamer/Projektor.

- 1 Unterstützt 1280 x 1024 Pixel mit 60Hz
- 1 3 x Koax für RGB und 7 x AWG28 Signaladern
- 1 2 x Ferrit Filter
- 1 Anschluss 1: HD DSUB, 15-pin, Stecker
- 1 Anschluss 2: HD DSUB, 15-pin, Stecker
- 1 Kabeltyp: 3Coax + 7-adrig
- 1 Display Data Channel: DDC2
- 1 Haube: vergossen
- 1 Schirmung: Doppelt geschirmt
- 1 AWG: 28
- 1 Adern Material: CU
- 1 Kontaktoberfläche: vernickelt
- 1 Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
- 1 Farbe Kabel: beige
- 1 Farbe Anschlüsse: beige
- 1 Länge: 3 m
- 1 Verpackung: Polybag
- 1 Sortiment: VGA Kabel

**ASSMANN VGA-Monitor-Anschlusskabel**

AK-310103-030-E 4016032286684

**→ Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	30	10,50	39,00	31,00	24,00	29016,00
Innen-VPE	10	3,50	15,00	31,00	31,00	14415,00
Einzel-VPE	1	0,35	23,00	18,00	4,50	1863,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,33	21,50	16,50	4,00	1419,00

