

SFGH BOX WM4 C BT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**WM4 C fotovoltaikus csatlakozók**

- egy zsugorító érintkező a 4 mm² és a 6 mm²-es kábelekhez
- TÜV jóváhagyással a legfrissebb DIN EN 50521 szabvány szerint
- Legfeljebb 35 A névleges árammal terhelhető

Általános rendelési adatok

Típus	SFGH BOX WM4 C BT
Rendelési szám	1530640000
Verzió	Fotovoltaikus egységek, Dugaszoló csatlakozó, Érintkező
GTIN (EAN)	4050118335460
Menny.	100 Stück

SFGH BOX WM4 C BT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	7,7 g
-------------	-------

Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	85 °C
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	-------

Műszaki adatok

Jóváhagyások	TÜV (DIN EN 50521)	Kábel külső átmérője, max.	7 mm
Kábel külső átmérője, min.	5,5 mm	Kábeltípus	2 Pfg 1169/08.07, EN 50618:2014
Külső menet	M 12	Névleges feszültség	1500 V DC (IEC)
Rated current	35 A	Szennyezés súlyossága	2
Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	4 mm ²
Védelmi osztály	IP65, IP67, IP2x nyitva		

Besorolások

ETIM 5.0	EC000379	ETIM 6.0	EC002928
eClass 6.2	22-57-02-90	eClass 7.1	27-44-05-01
eClass 8.1	27-44-05-01	eClass 9.0	22-57-92-03
eClass 9.1	27-44-01-07		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD
User Documentation	BPZL WM4C LANG