

Anzeige mit LED und Summer ANZ01

PENTATECH®

TECHNISCHE DATEN

Stromaufnahme bei 12 V DC:

LED 12 mA (Dauer), 6 mA (pulsierend); Summer: 20 mA (Dauer), 10 mA (pulsierend)

Pulsierende Funktion: 0,5 Sek. an, 0,5 Sek. aus (1 Hz)

Lautstärke: 70 dB(A)

Schutzart: IP40

Betriebstemperatur: -20° bis +60° C

Abmessungen: 50 x 45 x 24 mm, LED: Ø 20 mm

- Anzeige mit heller LED und Summer
- Zur Aufputzmontage im Innenbereich
- Montage durch Schrauben oder mitgeliefertes Klebepad
- Separate Ansteuerung der LED und Summer über 12 oder 24 V DC
- LED sowie Summer auf dauernde oder pulsierende Funktion einstellbar



ANZ01

Art.Nr. 33166