



Legrand FI/LS-Schalter DX3, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, Typ F-G, Mischfrequenzsensitiv nach EN 61009-1, VDE 0664-20, kurzzeitverzögert, verzögert mindestens 10 ms, Bemessungsstrom  $I_n$  13 A, Bemessungsfehlerstrom  $I_{dn}$  30 mA, B-Charakteristik, Bemessungsspannung  $U_n$  230 VAC, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungsschaltvermögen  $I_{cn}$  10 kA, Stoßstromfest bis 3000 A, Energiebegrenzungsklasse 3, Auslöseanzeige: gelb=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung. Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.

**Best.-Nr. 411303**<https://ekatalog.legrand.at/produkt/411303>

## Eigenschaften

**Kurzbezeichnung:** DX3 FILS B13  
1+N 10KA 30MA A-G**Serie:** FI und FI/LS Schalter**Hersteller:** Legrand**Rabattgruppe:** L11**Zolltarifnummer:** 85362010**EAN-Code:** 3414970447197**Gewicht (netto):** 0,235 Kg**Mindestabnahme menge verteiler:** 1

## Dokumente

**Katalog**  
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.32**Datenblatt**  
F01595EN-01.pdf

## Bilder

