

## Produktinformation

# 70 01 125

## Seitenschneider

DIN ISO 5749



- Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz
- Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit
- Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht
- Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 62 HRC



### Allgemein

Artikel-Nr.	70 01 125
EAN	4003773013402
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	80 g
Abmessungen	125 x 50 x 13 mm
Norm	DIN ISO 5749
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

### Technische Attribute

Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	Ø 3,0 mm
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,3 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,5 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten