

## Hymer Seilzugleiter SC 40

3 x 14 profilierte Sprossen, Holmlänge  
4,13 - 9,74 m, dreiteilig, aus  
Aluminium

Artikelnummer: 157729



## Hymer Seilzugleiter SC 40



Seilzugleiter

- 3 x 14 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 9,34 m
- Holmlänge 4,13 - 9,74 m
- Breite 355 mm
- dreiteilig
- Seile in verschiedenen Farben zur besseren Unterscheidung
- Quertraverse am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 34,4 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Leiter Funktion	Seile in verschiedenen Farben zur besseren Unterscheidung
Leitertyp	Seilzugleiter	Unterbau	Quertraverse
Material	Aluminium	Nutzung	einseitig
Holmlänge	4,13-9,74 m	klappbar	nein
Arbeitshöhe	9,34 m	fahrbar	nein
Sprossen Anzahl	3 x 14	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Norm	DIN EN 131
Breite	355-490 mm	Garantie	10 Jahre
Breite Quertraverse	1,2 m	Gewicht	34,4 kg
Leiter Ausführung	dreiteilig		

## Zubehör

224582		Antistatikband, Für Leiter
656137		Wandabstandshalter, Für Sprossenstehleiter