

fetra Handwagen

Ladefläche Länge x Breite 700 x 400 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest, Aufbau Geländer, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, 2 Räder, Räder mit Luft-Bereifung



Artikelnummer: 158795

fetra Handwagen

Traglast 200 kg

Handwagen

- Ladefläche Länge x Breite 700 x 400 mm
- Höhe x Länge x Breite 774 x 1381 x 596 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
- Aufbau Geländer
- Deichsel verschraubt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- 2 Räder
- Räder mit Luft-Bereifung
- Radanordnung rechteckig
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material Plattform	Siebdruckplatte
Wagentyp	Handwagen	Oberfläche Plattform	rutschsicher
Aufbauten	Geländer	Plattform Ausführung	wasserfest

Ladeflächenlänge	700 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Räder
Ladeflächenbreite	400 mm	Bereifung	Luft
Material	Stahl	Radlager	Rollenlager
Höhe	774 mm	Radanordnung	rechteckig
Deichsel	verschraubt	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Länge	1381 mm	Farbe	brillantblau // RAL5007
Breite	596 mm	Anlieferung	zerlegt
Euronorm	nein	Gewicht	11 kg

Zubehör

158793



Anhängerkupplung für Handwagen