

LED-Taschenlampe

MAULeos

Gehäuse aus Aluminium eloxiert, Hochleistungs-CREE-LED, Lichtstrom 120 Lumen, Leuchtweite 150 m, stufenlos verstellbarer Lichtkegel (Zoom-Funktion) für gestreutes Nahlicht oder konzentriertes Fernlicht und 3 Lichtstufen: Helligkeit hoch (100%), Helligkeit niedrig (25%), Stroboskoplicht (Lichtblitze) zur Gefahrenabwehr, mit rotem, reflektierendem Leuchtring, Griff mit rutschhemmender Struktur und Handschlaufe, mit Batterie 3xAAA



VE 3 Stück

Artikelnummer: 239235

LED-Taschenlampe

- für den Einsatz im Außenbereich
- Durchmesser x Länge 28 x 105 mm
- Gehäuse aus Aluminium eloxiert
- Hochleistungs-CREE-LED
- Lichtstrom 120 Lumen
- Leuchtdauer 2,25 - 12,5 h
- Leuchtweite 150 m
- 2-stufig dimmbar
- stufenlos verstellbarer Lichtkegel (Zoom-Funktion) für gestreutes Nahlicht oder konzentriertes Fernlicht und 3 Lichtstufen: Helligkeit hoch (100%), Helligkeit niedrig (25%), Stroboskoplicht (Lichtblitze) zur Gefahrenabwehr
- Kopf mit Wegrollschutz
- mit rotem, reflektierendem Leuchtring, Griff mit rutschhemmender

Struktur und Handschlaufe

- mit Batterie 3xAAA
- Schutzart IPX4: Allseitig gegen Spritzwasser geschützt

Technische Details

Bürohelfer	Leuchten	Leuchte Funktion	stufenlos verstellbarer Lichtkegel, 3 Lichtstufen
Leuchtentyp	LED-Taschenlampe	Leuchtenkopf Funktion	Kopf mit Wegrollschutz
Einsatzort	Außenbereich	Material Gehäuse	Aluminium
Leuchtmitteltyp	CREE LED	Oberfläche Gehäuse	eloxiert
Leuchtweite	150 m	Länge	105 mm
Leuchtdauer	2,25-12,5 h	Durchmesser	28 mm
Lichtstrom	120 Lumen	IP Schutzart	X4: Allseitig gegen Spritzwasser geschützt
dimmbar	2-stufig dimmbar	WEEE-Registrierungsnummer	DE56172171
Spannungsversorgung	Batterie 3xAAA	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Leuchte Ausstattung	Leuchtring, rutschfester Griff, Handschlaufe	Gewicht	0,1 kg

Dazu passt auch ...

146390		Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in schwarz, Rückseite magnetisch
218985		Magnet "Happy", Durchmesser 20 mm, in gelb, Mit 0,3 kg Haftkraft
223733		Büroklebeband, Trägermaterial aus Polypropylen, Rollen Länge 33 m, In durchsichtig
525443		Etikettenhalter, Höhe x Länge 10 x 50 mm, Rückseite magnetisch