

Hansa

LED-Arbeitsplatz-Stehleuchte

Beryll

200-240 V AC, 50 Hz, LED, 50 W, nicht austauschbar, Leuchtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4200 Kelvin, Energieeffizienzklasse D, gewichteter Energieverbrauch 50 kWh / 1.000 h, 52 % Direktlicht, 48 % Indirektlicht, Höhe 1,8 mm, Leuchtenkopf Länge x Breite 984 x 65 mm, Standfuß Länge x Breite 450 x 180 mm, Aus Aluminium/Eisen/Polystyrol/PC in schwarz







Artikelnummer: 240022

LED-Arbeitsplatz-Stehleuchte

- 200-240 V AC, 50 Hz
- LED, 50 W, nicht austauschbar
- Leuchtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4200 Kelvin
- Energieeffizienzklasse D, gewichteter Energieverbrauch 50 kWh / 1.000 h
- 52 % Direktlicht, 48 % Indirektlicht
- Leuchtenkopf mit Diffusor aus Polycarbonat zur Entblendung
- Höhe 1,8 mm, Leuchtenkopf Länge x Breite 984 x 65 mm, Standfuß Länge x Breite 450 x 180 mm
- Aus Aluminium/Eisen/Polystyrol/PC in schwarz
- Kabel 2 m lang
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Bürohelfer	Leuchten	Farbwiedergabeindex (Ra)	>80
Leuchtentyp	LED-Arbeitsplatz-Stehleuchte	Leuchtenkopf Ausstattung	Diffusor aus Polycarbonat zur Entblendung
Aufstellung/Montage	Boden	Länge Leuchtenkopf	984 mm
Leuchtmitteltyp	LED	Breite Leuchtenkopf	65 mm
Leuchtfarbe	neutralweiß	dimmbar	nein
Beleuchtungsstärke	1080 Lux	Höhe	1,8 mm
Nutzungshinweis Beleuchtungsstär	Messabstand 105 cm	Material	Aluminium/Eisen/Polystyrol/PC
Ausleuchtung direkt	52 %	Länge Leuchtenfuß	450 mm
Ausleuchtung indirekt	48 %	Breite Leuchtenfuß	180 mm
Lichtstrom	3970 Lumen	Spannungsversorgung	200-240 V AC, 50 Hz
Lichtausbeute	108 Lumen / Watt	Kabellänge	2 m
Energieeffizienzklasse	D	Farbe	schwarz
Gewichteter Energieverbrauch	50 kWh / 1.000 h	Anlieferung	zerlegt
Leistung Leuchtmittel	50 W	WEEE- Registrierungsnummer	DE87155287
LED	ja	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Leuchtmittel austauschbar	nicht austauschbar	Marke laut EAR-Register	Hansa
Brenndauer	50000 h	Gewicht	7,19 kg

Dazu passt auch ...

218292		Klapprahmen, schwer entflammbar nach B1, Höhe x Breite x Tiefe 327 x 240 x 12 mm, Format DIN A4, Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber, Profilstärke 25 mm
219520		Kunstpflanze Bambus, Höhe 1200 mm, Pflanze aus Polyester, Stamm aus Holz, Topf aus Kunststoff in schwarz
229958		Whiteboard, Höhe x Breite 600 x 900 mm, Tafeloberfläche mit Emaillier- und antimikrobieller Silberionenbeschichtung - hochwertigste Variante, leicht zu reinigen und kratzfest, eliminiert Bakterien und zerstört das Wachstum, empfohlen bei starker und intensiver Nutzung, Oberfläche: magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar, Tafel in weiß, Ausstattung: Ablageschale, Mit praktischer Ablageleiste, Rahmen aus Aluminium eloxiert
236155		Pflanzsäule, Form rund mit gebogener Silhouette, aus Polyethylen in ähnlich RAL9003 Signalweiß, Höhe x Durchmesser 900 x 510 mm, Fassungsvermögen 35 l