

Elektrischer Schwerlast-Treppensteiger

Traglast 420 kg, Schaufel Breite x Tiefe 560 x 630 mm

Artikelnummer: 244114



Elektrischer Schwerlast-Treppensteiger

- Geeignet für den vertikalen Transport und für besonders schwere Lasten
- Traglast 420 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 560 x 630 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 1140 x 620 x 1180 mm
- Antrieb Elektromotor
- Spannungsversorgung über Lithium-Ionen Akku 17,5 Ah
- Steiggeschwindigkeit: 3,1-4,86 m/Min.
- Ausgestattet mit neigbarer Plattform und abnehmbarem Joystick
- Konstruktion aus Aluminium und Stahl
- Mit Handgriff
- Unterbau mit Rädern, Gummiraupen
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
- Lieferumfang: 2 Befestigungsriemen, Akku, Ladegerät

Transportgerät	Transportkarre	Unterbau	Räder, Gummiraupen
Karrentyp	Treppensteiger	Spannungsversorgung	Lithium-Ionen Akku 17,5 Ah
geeignet für (Anwendung)	vertikalen Transport	Material	Aluminium/Stahl
geeignet für (Produkt/Material)	besonders schwere Lasten	Höhe	1140 mm
Traglast	420 kg	Breite	620 mm
Schaufelbreite	560 mm	Tiefe	1180 mm
Schaufeltiefe	630 mm	Ausführung	vollautomatisch
Antrieb	Elektromotor	IP Schutzart	54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Steiggeschwindigkeit	3,1-4,86 m/Min.	Lieferumfang	2 Befestigungsriemen, Akku, Ladegerät
faltbar	nein	WEEE-Registrierungsnummer	DE30179332
klappbar	nein	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Karre Ausstattung	neigbare Plattform, Joystick	Gewicht	102 kg
Griff	Handgriff		

Zubehör

244117		Schaufel für elektrischen Treppensteiger, Vorne leicht angeschrägt, Breite x Tiefe 476 x 340 mm
244119		Gasflaschenhalterung für elektrischen Treppensteiger, Durchmesser 205 mm, Kapazität 1 Gasflasche
244120		Gasflaschenhalterung für elektrischen Treppensteiger, Durchmesser 205 mm, Kapazität 2 Gasflaschen
244121		Transportgestell für elektrischen Treppensteiger
244122		Rollplatte für elektrischen Treppensteiger, Breite x Tiefe 400 x 550 mm, Aus Aluminium
244123		Schwerpunktquader für elektrischen Treppensteiger
244124		Handgriffe für elektrischen Treppensteiger, Aus Aluminium
244125		Seitliche Erweiterung für elektrischen Treppensteiger, Höhe 780 mm, Aus Edelstahl
244126		Seitliche Erweiterung für elektrischen Treppensteiger, Höhe 380 mm, Aus Edelstahl
244127		Gestell für Stuhlstapel für elektrischen Treppensteiger
244128		Transportrahmen für elektrischen Treppensteiger, Traglast 100 kg

244130		Transportrahmen für elektrischen Treppensteiger, Aus Aluminium
244131		Befestigungssteg für elektrischen Treppensteiger
244132		Halterung für elektrischen Treppensteiger
244133		Lithium-Ionen Akku für elektrischen Treppensteiger, Leistung 48 V, Spannung 10 Ah, Aus blau
244134		Lithium-Ionen Akku für elektrischen Treppensteiger, Leistung 48 V, Spannung 2 Ah, Aus blau
244135		Lithium-Ionen Akku für elektrischen Treppensteiger, Leistung 24 V, Spannung 5 Ah, Aus blau
244136		Lithium-Ionen Akku für elektrischen Treppensteiger, Leistung 48 V, Spannung 5 Ah, Aus blau
244138		Ladegerät für elektrischen Treppensteiger, Leistung 24 V
244139		Alu-Treppe für elektrischen Treppensteiger, 3 Stufen, Höhe 290 mm, Aus Aluminium

Dazu passt auch ...

215469		Alu-Transportbox, Höhe x Länge x Breite 265 x 435 x 335 mm, Wände geschlossen, Boden verstärkt
215470		Alu-Transportbox, Höhe x Länge x Breite 270 x 590 x 390 mm, Wände geschlossen, Boden verstärkt
215471		Alu-Transportbox, Höhe x Länge x Breite 380 x 590 x 390 mm, Wände geschlossen, Boden verstärkt
215472		Alu-Transportbox, Höhe x Länge x Breite 375 x 780 x 380 mm, Wände geschlossen, Boden verstärkt
215473		Alu-Transportbox, Höhe x Länge x Breite 380 x 900 x 490 mm, Wände geschlossen, Boden verstärkt
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspattleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
221290		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 400 x 300 mm, Inhalt 15 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen

221292		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 220 x 400 x 300 mm, Inhalt 20 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221293		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 275 x 400 x 300 mm, Inhalt 25 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221294		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Inhalt 30 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221297		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 30 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221298		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 220 x 600 x 400 mm, Inhalt 40 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221299		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 240 x 600 x 400 mm, Inhalt 47 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221300		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 270 x 600 x 400 mm, Inhalt 52 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221301		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm, Inhalt 60 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221302		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 400 x 600 x 400 mm, Inhalt 76 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen