

## Streifenvorhang

Höhe 2600 mm, Streifenbreite 300 mm, 3 mm stark, Überlappung 50 mm (entspricht einem Anteil von 33 %)

Artikelnummer: 526306



## Streifenvorhang

Streifenvorhang

- Höhe 2600 mm
- Streifenbreite 300 mm, 3 mm stark
- Überlappung 50 mm (entspricht einem Anteil von 33 %)
- Streifen aus PVC in blautransparent
- mit guter Wärme- und Kälteisolierung
- Schalldämmung 30 dB
- temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C
- Aufhängung aus Blech mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Streifenvorhang	Schalldämmung	30 dB
Höhe	2600 mm	Temperaturbeständigkeit	-5 °C bis +60 °C
Breite Streifen	300 mm	Material Vorhang	PVC
Materialstärke	3 mm	Farbe Vorhang	blautransparent
Überlappung	50 mm	Material Aufhängung	Blech
Anteil Überlappung	33 %	Oberfläche Aufhängung	verzinkt
Isolierung	Wärme-/Kälteisolierung	Gewicht	17,5 kg

## Zubehör

526353



Schiebevorhang, Befestigung vor dem Sturz, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

## Dazu passt auch ...

208774



Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 800 x 600 mm, Inhalt 130 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen

527142



Besen, mit Rosshaarborsten, Arbeitsbreite 1000 mm, für feinen Staub

527436



Stiel, Länge 1400 mm, aus Holz, braun