



LED-Signalleuchte Ø6 Flachstecker 2x0,5 mm

LED-Signalleuchten Einbau-Ø6 mm für Schraubbefestigung im verchromten Metallgehäuse. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

LED Indicator Ø6 Tab Terminal 2x0.5 mm

LED indicator with mounting-Ø6 mm in chromium plated metal housing for screw fastening. The required mounting material is included in delivery.

Gültig für alle Typen Seite 17

Einbau-Öffnung: Ø6+0,2 mm
Befestigung: Schraubbefestigung
(Material im Lieferumfang enthalten)
Anschluss: Flachstecker
2x0,5 mm
Gehäuse: Messing verchromt
Isolierteil: PC in Leuchtfarbe

Optische Daten bei 20 mA

	Plan LED		
rot	25 mcd	10 mcd	630 nm
gelb	25 mcd	8 mcd	590 nm
grün	25 mcd	8 mcd	568 nm
blau	75 mcd	25 mcd	470 nm
weiß	75 mcd	25 mcd	

Auf Anfrage

- Gehäuse in mattchrom

For all types page 17


mounting hole: Ø6+0.2 mm
fixing: screw fastening
(material included in delivery)
connection: tab terminal
2x0.5 mm
housing: brass chromium
plated
insulating part: PC in luminous
colour

Optical characteristics at 20 mA

	flat top LED		
red	25 mcd	10 mcd	630 nm
yellow	25 mcd	8 mcd	590 nm
green	25 mcd	8 mcd	568 nm
blue	75 mcd	25 mcd	470 nm
white	75 mcd	25 mcd	

On request

- housing frosted chromium plated



Typ Type	Spannung Voltage	
	12-14 V	24-28 V
rot red	SMZD 06012	SMZD 06014
gelb yellow	SMZD 06112	SMZD 06114
grün green	SMZD 06212	SMZD 06214
blau blue	SMZD 06412	SMZD 06414
weiß white	SMZD 06612	SMZD 06614

Typ Type	Spannung Voltage	
	12-14 V	24-28 V
rot red	SMUD 06012	SMUD 06014
gelb yellow	SMUD 06112	SMUD 06114
grün green	SMUD 06212	SMUD 06214
blau blue	SMUD 06412	SMUD 06414
weiß white	SMUD 06612	SMUD 06614

Außenreflektor glanzchrom outside reflector chromium plated


Typ Type	Spannung Voltage	
	12-14 V	24-28 V
rot red	SMQD 06012	SMQD 06014
gelb yellow	SMQD 06112	SMQD 06114
grün green	SMQD 06212	SMQD 06214
blau blue	SMQD 06412	SMQD 06414
weiß white	SMQD 06612	SMQD 06614

Außenreflektor schwarzchrom outside reflector black chromium

Typ Type	Spannung Voltage	
	12-14 V	24-28 V
rot red	SMRD 06012	SMRD 06014
gelb yellow	SMRD 06112	SMRD 06114
grün green	SMRD 06212	SMRD 06214
blau blue	SMRD 06412	SMRD 06414
weiß white	SMRD 06612	SMRD 06614

Innenreflektor glanzchrom inside reflector chromium plated

Innenreflektor schwarzchrom inside reflector black chromium



Innenreflektor superflach Plan-Kopf LED inside reflector super flat flat top LED

Typ Type	Spannung Voltage	
	12-14 V	24-28 V
rot red	SMCP 06012	SMCP 06014
gelb yellow	SMCP 06112	SMCP 06114
grün green	SMCP 06212	SMCP 06214
blau blue	SMCP 06412	SMCP 06414
weiß white	SMCP 06612	SMCP 06614