

WALD UND FORST.

EUROGUARD^{V+}

Zulassung	DIN EN 397		
Schutzeigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutzeigenschaft bis -20°C 		
	Innenausstattung		
Typ	I/79 GY-R		
Besonderheit	–		
Gurtband	6-Punkt		
Ausführung	mit Drehverschluss		
Augenschutz	–		
Schweißband	Natur-Leder		
Polsterstreifen	Spezial		
Kinnriemen-aufhängung	4-Punkt		
	Helmausstattung		
Serie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30 mm Slots ▪ Gaubenbelüftung ▪ Seitenbelüftung (regulierbar) ▪ Regenrinne 		
optional ab Werk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutzeigenschaft bis -30°C ▪ Loch im Helmschirm 		
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesichtsschutz ▪ Nackenschutz ▪ Gehörschutz ▪ Kinnriemen ▪ Schweißbänder ▪ umlaufende Reflexfolie 		
	Ausführung		
Größe	1	2	3
Kopfumfang	52 – 56 cm	53 – 61 cm	59 – 63 cm
Farben	–	<ul style="list-style-type: none"> ■ RAL 1023 ■ RAL 2009 ■ Sonderfarben 	–
Branding	Print		
Position Größe	Front 5 × 5 cm	Seite 9 × 2,5 cm	Hinten 3 × 3 cm
	Parameter		
Form	gerade		
Material	HDPE (High-Density Polyethylen)		
Gewicht	ca. 380 g		


EINSATZGEBIETE

- Waldarbeiten
- Forstarbeiten



Produktvorteile

- **Schutzeigenschaft bis -20°C**
Für den Einsatz bei niedriger Temperatur (z. B. im Freien bei starker Kälte)
- Optional: **Schutzeigenschaft bis -30°C**
Für den Einsatz bei sehr niedriger Temperatur
- **KWF-Zulassung**
- **Erhöhte Seitensteifigkeit** durch doppelwandiges Innenprofil
- **Verbesserte Kraftabsorption** bei seitlicher Beaufschlagung durch Spezial-Polsterstreifen (geschlossenporig)
- **Mit regulierbarer Seitenbelüftung**
- **Große bedruckbare Flächen** (für Firmenlogo, etc.)
- **Leicht verlängertes Nackenteil**
- **Geringes Gewicht** bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche
- Optimiertes Helmklima durch Gaubenbelüftung
- Optional als Kombination mit Visier- und Gehörschutz



OPTIONAL



THERMO
PLAST



SCHUBERTH