




Materialdatenblatt

27.03.2023

IWS14

Artikelnummer: 169-22140



Material:	Polyamid 6 (PA6)
Betriebstemperatur :	-40 °C bis +120 °C
Ø D:	14.2 mm
Innen Ø (ID):	14.2 mm
Außen Ø (OD):	18.5 mm
Min. Biegeradius (R):	40 mm
Nennmaß Ø:	14 mm
Brandschutzeigenschaften:	UL94 HB, FMVSS 302
Halogenfrei:	Ja
Länge (L):	50 m

HF ✓

RoHS ✓

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.