

**Artikelnummer:** 129741

**Kurzbeschreibung:** Schaarhefwagen, draagvermogen 150 kg

**Langbeschrijving:** Hefwagen met scharen: [ul]<li> Zacht tillen met het voetpedaal en traploos neerlaten aan de handgreep</li><li> Parkeerrem op beide wielen</li><li> Wielen van polyurethaan voor een bijzonder rustige loop op een vlakke ondergrond</li><li> Voldoet aan EN 1570.</li>[ul] Technische gegevens :<b> Draagvermogen: 150 kg</b>[ul]<li> Slagbereik: 225 - 750 mm.</li><li> Slag per pedaalslag: 30 mm</li><li> Slagwerk tot max. hoogte: ca. 20</li><li> Platform: L 740 x B 450 x H 35 mm.</li><li> Afmetingen: L 1000 x B 450 mm.</li><li> Eigen gewicht: 48 kg</li>[ul]



<b>Draagvermogen: 300 kg</b>[ul]<li> Draagvermogen: 300 kg</li><li> Slagbereik: 340 - 900 mm</li><li> Slag per pedaalslag: 15 mm</li><li> Slagwerk tot max. hoogte: ca. 30</li><li> Platform: L 855 x B 500 x H 50 mm.</li><li> Afmetingen: L 1165 x B 500 mm.</li><li> Eigen gewicht: 90 kg</li>[ul] <b>Draagvermogen: 500 kg</b>[ul]<li> Slagbereik: 340 - 900 mm</li><li> Slag per pedaalslag: 15 mm</li><li> Slagwerk tot max. hoogte: ca. 40</li><li> Platform: L 855 x B 500 x H 50 mm.</li><li> Afmetingen: L 1165 x B 500 mm.</li><li> Eigen gewicht: 95 kg</li>[ul] <b>Draagvermogen: 800 kg</b>[ul]<li> Slagbereik: 420 - 1000 mm</li><li> Slag per pedaalslag: 15 mm</li><li> Slagwerk tot max. hoogte: ca. 40</li><li> Platform: L 1000 x B 510 x H 55 mm.</li><li> Afmetingen: L 1330 x B 575 mm.</li><li> Eigen gewicht: 120 kg</li>[ul] <b>Draagvermogen: 1000 kg</b>[ul]<li> Slagbereik: 380 - 1000 mm</li><li> Slag per pedaalslag: 15 mm</li><li> Slagwerk tot max. hoogte: ca. 45</li><li> Platform: L 1020 x B 510 x H 60 mm.</li><li> Afmetingen: L 1330 x B 610 mm.</li><li> Eigen gewicht: 121 kg</li>[ul] <b>Draagvermogen: 1500 kg</b>[ul]<li> Slagbereik: 420 - 1000 mm</li><li> Slag per pedaalslag: 15 mm</li><li> Slagwerk tot max. hoogte: ca. 45</li><li> Platform: L 1220 x B 600 x H 60 mm.</li><li> Afmetingen: L 1500 x B 700 mm.</li><li> Eigen gewicht: 143 kg</li>[ul]

