

Artikelnummer: 132980

Kurzbeschreibung: Basisstelling EPSIVOL, 2500 x 1800 x 800 mm, 3 niveaus

Langbeschreibung: Basisstelling EPSIVOL, H 2500 x B 1800 mm, 3 niveaus: Voor de opslag en beveiliging van gevaarlijke of waardevolle goederen. Deze stelling beschermt uw producten en beperkt de toegang ertoe. Draagkracht per veld tot 4.500 kg. De legborden zijn in een raster van 50 mm verstelbaar en zijn eenvoudig in de steunen te steken. De vakken bestaan uit 2

steunen, 4 veiligheidspennen om de dwarsbalk aan de framesteunen vast te zetten en 1 draadbord. Steunen met cilindervormig profiel (50 x 50 mm). Vergrendeling met hangslot.

- Breedte: 1800 mm
- Belastbaarheid/plateau: max. 244 kg (600 mm diep), 400 kg (800 mm diep)
- 2 niveaus = 2000 mm hoog
- 3 niveaus = 2500 mm hoog
- Kleuren: dwarsbalken, achter- en zijwanden in lichtgrijs (RAL 7035), deuren en steunen in blauw (RAL 5015)
- Leveringssamenstelling: Basiselement met 2 frames (hoogte 2000 of 2500 mm), 4 verzinkte voetplaten, 2 of 3 legborden met rooster.

