

Artikelnummer: 74166

Kurzbeschreibung: Rechthoekige container Standaard, GFK, met vorkheftrucksloffen, groen, 1500 l

Langbeschreibung: Rechthoekige container Standaard, GFK, met vorkheftrucksloffen, 1500 l: Insteek voor vorkheftruck is vloeistofdicht en voorzien van platte, ronde schroeven van rvs die aan de container gemonteerd zijn. Geschikt voor heftruck met draaikrans. Inrijmaten (bxh): 160 x 70 mm. **CEMO**-producten van het materiaal GFK (met glasvezel versterkte kunststof) zijn gegarandeerd:

- Duurzaam
- UV-resistent
- Recyclebaar
- Licht van gewicht
- In elkaar stapelbaar
- Roest- en weerbestendig
- Bestand tegen temperaturen van -30 °C tot +40 °C
- Levensmiddelenlechte uitvoering op aanvraag
- Gladde, eenvoudig te reinigen oppervlakken aan binnen- en buitenkant
- Bestand tegen veel zuren en logen (a.u.b. aanvragen)
- Buitenafm. (lxbxh): 1820 x 1390 x 880 mm
- Binnenafm. (lxbxh): 1680 x 1250 x 800 mm
- Gewicht: 64 kg

GFK (met glasvezel versterkte kunststof): het materiaal dat de voordelen van kunststof en staal verenigt.

