

CIRCULADOR DE AIRE SUELO



DESCRIPCIÓN:

Ventilador de suelo industrial con 3 aspas de aluminio. Está equipado con un potente motor de 90 W y 3 velocidades. Cuenta con una parrilla delantera protectora de Ø 40 cm



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- 90 W.
- Ø 40 cm.
- 3 Velocidades.
- Inclinable: 360°.
- Medidas: 53 x 22 x 51 cm.
- Peso: 3,6 kg.
- Fabricado: Metal.
- Aspas: 3 aluminio.
- Caudal: 3300 m³/h.
- dB: 55.

Modelo	CIRCULADOR DE AIRE SUELO 40 Ø 90 W
Código	MT 01 483
Potencia (W)	90
Ø (cm)	40
Velocidades	3
Oscilante	No
Inclinable	Sí
Temporizador	No
Materiales	Metal + Aluminio
Aspas	3
Caudal (m ³ /h)	3300
dB	55
Medidas (cm)	53 x 22 x 51 cm
Peso (kg)	3,6