

Datenblatt Artikel 451250

Aluminium-ECO-Box 68 L

silber, 385x575x375 mm

- korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- trotz Ihrer Leichtigkeit sind sie durch rundumlaufende Verstärkungssicken äußerst formstabil (Wand- und Eckverstärkung)
- stabile Hebelspannverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloß, Plombenverschluß und zur Montage von Zylinderschlössern
- kunststoffummantelte Sicherheits-Klapphandgriffe für den bequemen Transport
- die umlaufende Gummidichtung schützt den Inhalt vor äußeren Einflüssen wie z.B. Staub und Spritzwasser
- Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- aus 0,8 mm starkem Aluminium / massives Bodenprofil
- separates Zubehör: Räderset
- mit 2 Griffen / Tragkraft 40 kg
- weitere Größen und Varianten stehen auf Anfrage zur Verfügung (ab 50 Stück sind Sonderanfertigungen möglich)



Best.einheit	Stück
Bruttogewicht VE Kg	3,74
Mindest.Best.	1
Farbe	silber
EAN	4007228451252
Höhe Pal	2,025
Stück / Palette bzw Kiste	20
Summe Kartons	20
Zolltarif	76129080
Volumen L	68
brutto Kg	4,76
Lagen	5
Kartons pro Lage	4
Länge Pal	1,2
Volumen m3	0
Tiefe	385
Breite	575
Breite Pal	0,8
Brutto Gewicht Pal Kg	94,8
Höhe	375
VE	1
Btl in Karton	0
Stück / Lage	4
netto Kg	3,74