

# Especificaciones del producto

## 540400

### Empalme acodado de tubo flexible R 1/2" x 10 mm

con junta de goma, natural, PEBD

- muy buena resistencia química contra ácidos, soluciones alcalinas y otras sustancias químicas
- Resistente a la temperatura: -20 °C a +70 °C
- Con tuerca de racor de PEAD
- Con junta de goma
- con rosca de tubo  $\varnothing d1 = R 1/2"$
- Manguito diámetro exterior  $d1 = 10 \text{ mm}$  o  $3/8"$  (zona de conexión)
- $l = 41 \text{ mm}$
- $h = 31 \text{ mm}$  (total 36 mm)
- $h = 31 \text{ mm}$  (total 36 mm)



<b>Fabricante</b>	hüenersdorff
<b>Altura</b>	0
<b>EAN</b>	4007228705812
<b>Altura caja de cartón</b>	85
<b>Unidad de la orden</b>	Pieza
<b>Ancho Pal</b>	0,8
<b>Pedido mínimo</b>	10
<b>Longitud Pal</b>	1,2
<b>Peso bruto UE kg</b>	0,1
<b>UE</b>	10
<b>Color</b>	Natural
<b>Longitud caja de cartón</b>	250
<b>Peso UE</b>	0,125
<b>Unidad / Palé o caja</b>	33600
<b>Unidad / Ubicación</b>	4200
<b>Volumen m3</b>	0
<b>Altura Pal</b>	0,83
<b>Ancho caja de cartón</b>	250
<b>Peso bruto Pal kg</b>	356
<b>Ancho</b>	0
<b>bruto kg</b>	0,01
<b>Cajas de cartón por ubicación</b>	42
<b>Bolsa en caja de cartón</b>	10
<b>neto kg</b>	0,01
<b>Profundidad</b>	36
<b>Total cajas de cartón</b>	336
<b>Ubicaciones</b>	8