

# Datenblatt Artikel 823510

## Ballon/Vorratsbehälter 25 L mit Skala

mit UV-Schutz, naturfarben

- große Öffnung Ø 50 mm ermöglicht einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen
- unverlierbare Verschraubung
- gut als Abklärkanister verwendbar
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- UV-Schutz für lange Lebensdauer
- mit Schraubstopfen verschlossene Öffnung zum Einschrauben von Ablasshähnen und Eckventilen (Breitgewinde 22 mm)
- auf Anfrage: Sonderanfertigung ohne Schraubstopfen-Öffnung, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
- separates Zubehör: Ablasshähne (Art.-Nr. 550100+560100), Eckventile (Art.-Nr. 520100+520700)
- Ersatzteile: Tragebügel bzw. Tragegriffe, Verschraubung Ø 65 mm und Stopfen-Set bestehend aus Schraubstopfen und 2 Dichtungen
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei



<b>EAN</b>	4007228823516
<b>Breite Pal</b>	0,8
<b>Best.einheit</b>	Stück
<b>Btl in Karton</b>	0
<b>Mindest.Best.</b>	2
<b>Lagen</b>	3
<b>Zolltarif</b>	39233090
<b>Höhe</b>	580
<b>Brutto Gewicht Pal Kg</b>	82,55
<b>Höhe Pal</b>	2,19
<b>Länge Karton</b>	518
<b>Tiefe</b>	275
<b>brutto Kg</b>	2,08
<b>Stück / Palette bzw Kiste</b>	30
<b>Breite Karton</b>	335
<b>Bruttogewicht VE Kg</b>	4,17
<b>Farbe</b>	natur
<b>Kartons pro Lage</b>	5
<b>Breite</b>	275
<b>Stück / Lage</b>	10
<b>Summe Kartons</b>	15
<b>Gewicht VE</b>	0,610
<b>Länge Pal</b>	1,2
<b>Volumen m3</b>	0,118
<b>Höhe Karton</b>	680
<b>netto Kg</b>	1,78

**VE**

2

**Volumen L**

25