

**Artikelnummer:** 121321

**Kurzbeschreibung:** ESD Schiebebügelwagen, Stahl/Spanplatte, Graphitgrau/Lichtgrau, L 1030 x B 700 mm, mit Querstrebe, TPE-Rollen mit EasySTOP, bis 500 kg

**Langbeschreibung:** Der für zahlreiche betriebliche Einsatzzwecke nutzbare Plattformwagen verfügt über eine Dekorspanplatte, welche als Ladefläche dient. Mit seinen 1030 mm Länge erfüllt er die gängigen Transportanforderungen im Lager oder in der Werkstatt. Auf der 700 mm breiten Ladefläche finden kleinere Gegenstände bequem Platz. Mit seiner Tragkraft von 500 kg lassen sich Ihre schwereren Waren gut und sicher bewegen. Verteilen Sie Ihre Transportgüter bequem über einem Etagenboden. Mithilfe zweier Lenkrollen mit EasySTOP sowie zweier Bockrollen auf Kunststoffelgen bewegen Sie den Plattformwagen bequem und die Güter sind abgesichert. Der Faden- und Fusschutz verringert Unfälle und Verletzungen. Mit thermoplastischem Gummi bereifte Rollen sorgen für einen minimalen Geräuschpegel. Seine ESD-leitfähige Ausführung erlaubt es, ihn sogar in Arbeitsbereichen einzusetzen, welche ESD-Schutzmassnahmen erfordern.



**Hersteller:** Schäfer Group

**EAN/GTIN:** 4035694038141